

MASCARILLA AUTOFILTRANTE  
FILTERING HALF MASK

**FICHA TÉCNICA**  
**DATASHEET**



**1720**  
**FFP2 NR D**



## 1720 FFP2 NR D MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK


### Descripción Description



Las mascarillas autofiltrante Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3. Los tipos de aplicación del modelo 1720 FFP2 NR D son lijado de capas de pintura y recubrimientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y perforación de madera, humos procedentes de la soldadura, gestión de residuos, fumigación de pesticidas (base acuosa) y alimentación de animales. **Además, ofrece baja resistencia a la respiración ante el polvo de dolomita, polvo muy fino que obstruye los poros del tejido llegando a saturar la superficie filtrante.**

Climax filtering half masks have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. According to their efficacy, they are classified in three levels of protection: FFP1, FFP2 and FFP3. Type of uses for the half mask 1720 FFP2 NR D: Sanding of old coats of paint, coatings, scraping off, adhesive sanding, grinding, cutting and drilling of wood, smoke particles from soldering, waste management, pesticide fumigation and use/cleaning of animal feeding systems. **In addition, it offers low resistance to breathing against dolomite dust, a very fine dust that clogs the pores of the woven, saturating the filtering**

### Características Characteristics



Máximo nivel de uso: 12 x VLA

Protección: Aerosoles líquidos y sólidos (como neblinas de aceite), no tóxicos de toxicidad media.

Maximum level of use: 12 x TLV

Protection: Liquid aerosols and solids (eg. Mist of oil), non-toxic, medium toxicity.

# 1720 FFP2 NR D

## MASCARILLA AUTOFILTRANTE


## FILTERING HALF MASK



### Marcado

### Marking

Número de organismo notificado encargado del control de la producción  
Control body number involved in the control of production



NR: Máscara de polvo limitada a un solo uso por turno de trabajo.  
NR: Dust mask is limited to single working shift use only.  
D: Cumple con los requisitos del ensayo de obstrucción con polvo de dolomita  
D: In compliance with dolomite dust clogging test requirements.

### Embalaje

### Packaging

Caja 20 ud / 20 uts/box



1 ud/bolsa / 1 ud/bag



### Personalización

### Customization

**1** Marcado

AQUÍ SU LOGO



**2** Colores



**3** Packaging



## Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Fuga hacia el interior total:  
Continuous inhaled flow resistente: Satisfactorio / Satisfying

Contenido de CO2 en el aire de inhalación:  
Continuous inhaled flow resistente: Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la inhalación:  
Continuous inhaled flow resistente:

30 l/ min:	Satisfactorio / Satisfying
95 l/ min:	Satisfactorio / Satisfying
160 l/ min:	Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE  
Normas: EN 149:2001+A1:2009  
Reglamento (UE) 2016/425  
Organismo de control Nº 0161

CE Certification  
Norms: EN 149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425  
Control body number: Nº0161

## Limitaciones de uso Use limitations

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

## Advertencias Warnings

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.